

Mordaza en C multifuncional



CARACTERÍSTICAS

Mordaza de viga multifuncional

Usar con abrazadera de cable/conduit/tubo o arandela cuadrada para la mordaza en C multifuncional

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Tamaño de taladro (HS)	Diámetro del tornillo (Sc)
C20HD	336100	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	4 - 20 mm	14 mm	6
C20S4	336130	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		4 - 20 mm	14 mm	6
C45HD	336120	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	30 - 44 mm	14 mm	8
C45S4	336150	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		30 - 44 mm	14 mm	8
C30S4	336140	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		17 - 30 mm	14 mm	8
C30HD	336110	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	17 - 30 mm	14 mm	8

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Longitud del tornillo (L)	Par de apriete (TQ)	Carga estática
C20HD	336100	25mm	3 N·m	1100N
C20S4	336130	25mm	3 N·m	1100N
C45HD	336120	30mm	3 N·m	1100N
C45S4	336150	30mm	3 N·m	1100N
C30S4	336140	30mm	3 N·m	1100N
C30HD	336110	30mm	3 N·m	1100N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

