


Kit de tuerca jaula



Las tuercas de jaula permiten un rango de elección de tamaños de tuerca y pernos y se reemplazan fácilmente a diferencia de los agujeros pre-roscados. Las tuercas de jaula son fáciles de usar en materiales demasiado delgados o suaves para ser roscados.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para el montaje de piezas que requieren un tamaño de rosca de M4 o M5

Para la puesta a tierra estándar use una tuerca de puesta a tierra y una lavadora en al menos un punto de fijación

ESPECIFICACIONES

Tipo de producto: Nuez

Material: Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21120-127	Zinc plateado	10	M4		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21120-129	Zinc plateado	10	M5		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-131	Zinc plateado	10	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-003	Zinc plateado	50	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-001	Zinc plateado	50	M4		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-215	Zinc plateado	50	M5		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-216	Zinc plateado	100	M5		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-130	Zinc plateado	100	M5		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

Número de catálogo	Acabado	Cantidad del paquete	Tamaño de rosca	Familia de productos	Tipo	Compatible con
21120-132	Zinc plateado	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21120-128	Zinc plateado	100	M4		Tuerca de jaula, Puesta a tierra	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-004	Zinc plateado	100	M6	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIRE, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, InPac, MultipacPRO	Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP
21100-002	Zinc plateado	100	M4		Tuerca de jaula	Paneles frontales, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE