


# Occhiello cavo Varistar



Occhielli per cavi per rack indipendenti per supportare la gestione dei cavi strutturati in verticale lungo i montanti del telaio Varistar.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il montaggio su montanti per armadi ( larghezza armadio 800 mm) o lateralmente ai montanti per pannello/guida da 19"

## SPECIFICHE

| Table 1/1         |                        |           |            |           |          |                           |
|-------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|---------------------------|
| Codice a catalogo | Materiale              | Larghezza | Profondità | Lunghezza | Finitura | Quantità nella confezione |
| 23130-506         | Poliammide             | 31mm      | 92mm       | 92mm      |          | 4                         |
| 23130-336         | Poliammide             | 100mm     | 100mm      |           |          | 4                         |
| 23130-342         | Acciaio, Lega di zinco | 100mm     | 180mm      |           | Zincato  | 4                         |
| 23130-341         | Acciaio, Lega di zinco | 100mm     | 100mm      |           | Zincato  | 4                         |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**