

Pannello anteriore, schermato anteriore, con cerniera laterale

Pannello anteriore con guarnizione EMC in tessuto, gruppo incernierato laterale.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello anteriore con guarnizione EMC in tessuto

Consente il montaggio sulle guide orizzontali

Adatto per supporti e custodie

Le cerniere possono essere montate a sinistra o a destra

SPECIFICHE

Profondità (D):	2.5mm
Larghezza rack:	84HP
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello frontale
Tipo di prodotto:	Pannello frontale
Tipo:	Pannello frontale senza maniglia
Schermatura EMC:	No (installabile in un secondo momento)


Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore	Finitura posteriore
20848-611	3U	1	A cerniera, laterale	Tessuto	Anodizzato	Conduttivo
20848-617	6U	1	A cerniera, laterale	Tessuto	Anodizzato	Conduttivo

Table 2/2

Codice a catalogo	Bordi trattati	Altezza (H)	Larghezza (W)
20848-611	N.	128.4mm	426.4mm
20848-617	N.	261.8mm	426.4mm

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE