


Dispositivo di fissaggio a sgancio rapido

1/4 blocco rotativo con arresto definito.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

1/4 blocco rotativo con arresto definito

Identificazione della posizione di bloccaggio dovuta alla posizione della fessura

A prova di vibrazioni e vibrazioni

Q.tà 100 pezzi

SPECIFICHE

Funziona con:	Pannelli frontali
Tipo di prodotto:	Kit hardware
Finitura:	Nichelato
Materiale:	Acciaio; Lega di zinco; Termoplastici

Table 1/2

Codice a catalogo	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità	Altezza	Larghezza
21101-850	Jet Black	100	RAL 9005	20.6mm	6mm	7mm
21101-847	Grigio ghiaia	100	RAL 7032	16.7mm	6mm	7mm
21101-849	Grigio ghiaia	100	RAL 7032	20.6mm	6mm	7mm

Codice a catalogo	Colore	Quantità nella confezione	Codice colore	Profondità	Altezza	Larghezza
21101-848	Jet Black	100	RAL 9005	16.7mm	6mm	7mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di fissaggio
21101-850	Zigrinato, Testa a taglio
21101-847	Testa a taglio
21101-849	Zigrinato, Testa a taglio
21101-848	Testa a taglio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Dispositivi di fissaggio a rilascio rapido: Montaggio senza inserti filettati.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE