


# Vite a testa svasata, Torx

Per l'avvitamento o la rivettatura su circuiti stampati.



## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per l'avvitamento di accessori per valigetta o sottorack

## SPECIFICHE

**Famiglia di prodotti:** EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO

**Tipo:** Vite a testa svasata

**Tipo di prodotto:** Vite

Table 1/2

| Codice a catalogo | Lunghezza | Materiale | Finitura  | Quantità nella confezione | Dimensioni delle filettature | Funziona con                     |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 24571-373         | 8mm       | Acciaio   | Nichelato | 100                       | M4                           | RatiopacPRO                      |
| 24560-146         | 5mm       | Acciaio   | Nichelato | 100                       | M2.5                         | Rack secondari, Custodie, Telaio |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Coppia | Certificazioni |
|-------------------|--------|----------------|
| 24571-373         | 2.4N·m |                |

| Codice a catalogo | Coppia | Certificazioni |
|-------------------|--------|----------------|
| 24560-146         |        | RoHS           |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**