

Telai oscillanti ad altezza parziale, SFCP



Un telaio girevole ad altezza parziale per apparecchiature da 19" che fornisce ulteriore spazio di montaggio per tali apparecchiature, nonché, una volta aperto, l'accesso posteriore ai componenti e alle apparecchiature installati.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Telaio girevole ad altezza parziale per componenti da 19" che hanno l'apertura a destra e a sinistra. È possibile un utilizzo negli armadi Multi-Mount, Multi-Flex. Profilo a struttura rigida a S dotato di profilato da 19" frontale e posteriore. Struttura zincata per una messa a terra diretta dei componenti montati. Profilo angolare di apertura standard 125-155 gradi.

Serratura: Una serratura DIN da 3 mm.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 telaio girevole con cerniere.

Specifiche di montaggio: Il montaggio in Multi-Mount richiede il supporto trasversale SFBP in combinazione con AVB. Il montaggio in Multi-Mount necessita il supporto trasversale SFBP. Per la regolazione della profondità, è da usarsi unitamente ai profili CLPK.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Carico nominale	Altezza del rack
SFCP066	600mm	496mm	60mm	Lamiera d'acciaio	300N	6U
SFCP196	1000mm	896mm	60mm	Lamiera d'acciaio	500N	19U
SFCP106	600mm	496mm	60mm	Lamiera d'acciaio	500N	10U
SFCP126	800mm	696mm	60mm	Lamiera d'acciaio	500N	12U
SFCP246	1200mm	1096mm	60mm	Lamiera d'acciaio	500N	24U
SFCP036	600mm	496mm	60mm	Lamiera d'acciaio	150N	3U
SFCP156	800mm	696mm	60mm	Lamiera d'acciaio	500N	15U

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE