

# Aansluitstrip, IEC C19

## Data Solutions



Modulaire, compacte PDU met vele functie-elementen. Met een chassis van 1 u bij 1 u aluminium kan de PDU eenvoudig worden geïntegreerd in een rek met IEC C19-uitgangen.

### CERTIFICERINGEN



### KENMERKEN

Stekkerdozen met C19 IEC-aansluitingen

Aansluitstrips kunnen tijdens de installatie in alle vier richtingen worden gedraaid (in stappen van 90°)

Aansluitkabel 2 m, met connector conform IEC 60309

Montagehoogte 1 u.

### SPECIFICATIES

**Materiaal:** Aluminium; Polyamide

**Kleur:** Grijs

**Producttype:** Stekkerdoos

Table 1/2

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Hoeveelheid in verpakking | Diepte |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 60110-280       | IEC C19      | 8                | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |

| Catalogusnummer | Type fitting | Aantal fittingen | Geschakelde stopcontacten | AC-spanning | Hoeveelheid in verpakking | Diepte |
|-----------------|--------------|------------------|---------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| 60110-282       | IEC C19      | 12               | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |
| 60110-281       | IEC C19      | 12               | Nee                       | 230V        | 1                         | 44mm   |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Afwerking    | Hoogte | Lengte  |
|-----------------|--------------|--------|---------|
| 60110-280       | Geanodiseerd | 44mm   | 438.5mm |
| 60110-282       | Geanodiseerd | 44mm   | 947.5mm |
| 60110-281       | Geanodiseerd | 44mm   | 947.5mm |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de beugel voor verticale montage afzonderlijk.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**