

Socket Strip, IEC C19



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med IEC C19-uttak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sokkelstrimler med C19 IEC-kontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m, med kontakt i samsvar med IEC 60309

Monteringshøyde 1 U

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium, Polyamid

Farge: Grå

Produkttype: Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-280	IEC C19	8	Nei	230V	1	44mm
60110-282	IEC C19	12	Nei	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nei	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Høyde	Lengde
60110-280	Anodisert	44mm	438.5mm
60110-282	Anodisert	44mm	947.5mm
60110-281	Anodisert	44mm	947.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE