

# Washer

Washer used for PCB fixing.



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Washer

## ESPECIFICAÇÕES

**Product Type:** Washer

**Tipo:** Washer

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	Accessory Type	Cor	Altura
21101-964	Polyamide 6		100	Mounting hardware		
21101-121	Polyamide 6		100	Mounting hardware	Branco	5mm
21100-015	ABS		50	Mounting hardware		
21100-016	ABS		100	Mounting hardware		

Número de catálogo	Material	Acabamento	Quantidade por embalagem	AccessoryType	Cor	Altura
21100-721	Aço	Nickel Plated	100	Mounting hardware		

Table 2/2

Número de catálogo	Família de produtos	Largura	Works With	Torque
21101-964			Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	0.3N·m
21101-121		5mm	Backplanes	
21100-015	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-016	RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO		Front Panels, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP	
21100-721			Front Panels, Frame Type Plug-In Unit	

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Quantity required for IEEE-Plug-in units (3U/6U)

Quantity required for plug-in units type 2 with extraction handle (3U/6U)

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**