

RIM-DrainTrace-KIT

nVent RAYCHEM RIM-DrainTrace-KIT er en **alt-i-ett løsning** for å holde taket snø- og isfritt, og du unngår ubehagelige overraskelser på grunn av snø og is som samler seg opp om vinteren.

RIM-DrainTrace-KIT kan **ettermonteres i eksisterende taksluk/nedløp**, og du slipper dyrt utskiftingsarbeid på allerede eksisterende taksluk/nedløp. Det **unike designet** sørger for at smeltevannet enkelt renner mot nedløpet og at isdannelsen blir borte fra taksluket. KIT-løsningen leveres med en **høykvalitets selvregulerende varmekabel**, en fabrikkinstallert, kvalitetskontrollert kaldende og endeterminering. For å unngå feil på denne viktige koblingen, og for å **gjøre det enklere for elektriker**.

HVA ER FORDELENE FOR INSTALLATØREN?

1. ETTERMONTERINGSLØSNING

RIM-DrainTrace-systemet kan plasseres på eksisterende taksluk/nedløp. På denne måten unngår du de ekstra arbeidsutgiftene som utskifting av det eksisterende sluket medfører.

2. UNIKT DESIGN

Disse stjerneformede aluminiums-platene har et unikt design som sørger for at smeltevannet enkelt kan renne ned gjennom isfrie nedløp, og de forhindrer samtidig isdannelse rundt taksluket.

3. GIR TRYGGHET

RIM-DrainTrace-KIT leveres som et alt-i-ett sett. Det inneholder de stjerneformede nedløpsrennene, en preterminert, selvregulerende GM-2XT kabel og en forhåndskoblet kaldende.

Nr 1 I VINTERSIKKERHET


RIM-DrainTrace-KIT-produktet er spesielt konstruert og utviklet for elektrikere og takspesialister som ønsker å gi kundene best kvalitet og sikkerhet på de tøffeste vinterdagene. Din sikkerhet er vår prioritet.

KVALITETSSIKRET

Alle komponenter, koblinger og termineringer har blitt kvalitetstestet og godkjent på produksjonsanlegget i henhold til de siste garanti- og forskriftsstandardene.

GARANTI

For å understreke vår tro på kvaliteten på produktene våre, kan nVent nå tilby en utvidet produktgaranti på 10 år når det registreres, og på inntil 12 år når det installeres av en nVent RAYCHEM-sertifisert Certified PRO-installatør.



HVA INNEHOLDER BOKSEN?

✓ FULLSTENDIG KIT/SETT FOR TAKSLUK SYSTEM:

- 1 senterring i aluminium
- 6 X RIM-C paneler i aluminium
- Preterminert 16 m GM-2XT selvregulerende varmekabel med preterminert 8 m kaldende (3x1,5 mm²)




✓ DOKUMENTASJON

- Trinn-for-trinn installasjonshåndbok på flere språk


SPESIFIKASJON

System	Klikkmonteringssystem uten behov for nagler/skruer/spikre/lim samt et minimalt antall monteringstrinn på installasjonsstedet
Materialutvalg	Kynar® malt aluminium
Fargeutvalg	Matt svart
Innhold	Senterring i aluminium med tapper, RIM-C kanalpaneler, GM-2XT varmekabel, 16 m, preterminert kaldende på 8 m, 3 x 1,5 mm ²
Varmekabel medfølger	GM-2XT for bruksområder med 230 V vekselstrøm
Mål	Innvendig mål på senterring: 355 mm Lengde på kanalpanel: 600 mm
PCN/EI-nr	1244-022477/10 381 99

RIM DrainTrace (RIM-DT-KIT)



Mål (nominelle)



NORGE

Tel: +47 66 81 79 90
salesno@nVent.com

nVent.com/RAYCHEM


nvent

RAYCHEM