

VORKONFEKTIONIERTES SELBSTREGELNDES ICESTOP-KABELSET



Selbstregelnde nVent RAYCHEM IceStop-Begleitheizungssets ermöglichen den Frostschutz von Dächern und Dachrinnen, für alle gängigen Materialien von Dachrinnen und Abflussrohren geeignet. Leistung beträgt 36 W/m bei 0 °C in Eiswasser, 18 W/m bei 0 °C in der Luft.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORTEILE

Unkompliziert in der Auslegung

Einfache Installation, vorkonfektionierte Kits: 5 - 30 m, each with 8 m power cable, GM-RAKE fixing bracket and RayClic end seal

Sicher und effizient im Betrieb: keine Überhitzung, flach wenn überkreuz, erweiterte Energieeinsparungskontrollen

Zuverlässig bei langer Lebensdauer: Erweiterte Produktgarantie von 10 Jahren verfügbar, wartungsfrei

TECHNISCHE DATEN

Heizbandtechnologie Selbstregelnd

Versorgungsspannung 220 – 240 V

Nennleistung in Luft bei 0 °C, 230 V 18 W/m

Nennleistung in Eiswasser bei 0 °C, 230 V 36 W/m

Außenmantelwerkstoff Modifiziertes Polyolefin

Farbe Schwarz

Erdleitertyp Schutzgeflecht

Mindestinstallationstemperatur -18 °C

Nenngewicht des Kabels 120 g/m

Nennweite 14 mm

Nennhöhe 6 mm

Max. Dauereinsatztemperatur, eingeschaltet 65 °C

Max. kurzzeitige Einsatztemperatur, eingeschaltet 85 °C

Max. kumulative Stunden für kurzzeitigen Einsatz 800 h

Länge des Kaltleiters 8 m

Table 1/1

Katalognummer	Artikelname	Länge
159067-000	GM-2X-SA-12	12 m
650854-000	GM-2X-SA-16	16 m
973923-000	GM-2X-SA-20	20 m
838627-000	GM-2X-SA-25	25 m
925956-000	GM-2X-SA-30	30 m
191808-000	GM-2X-SA-5	5 m
106160-000	GM-2X-SA-8	8 m

North America

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latin America

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2021 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.